

# Cortek srl

## Cortek Krom Customizable Mouse Fast Manual

Thanks for your purchase of our product. This product is built in accordance with the regulations of the European Community and follows CE and RoHS directives.  
For features and specifications you can refer to [www.cortek.it](http://www.cortek.it)

## Manuale rapido per il mouse customizzabile Cortek Krom

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questo prodotto e' stato costruito seguendo le regole della comunita' europea e le direttive CE and RoHS.  
Troverai caratteristiche e specifiche anche su : [www.cortek.it](http://www.cortek.it)




## General informations

High performance customizable wireless gaming mouse.

The sensor is Pixart's top of the range: the 3395 with 26000 hardware dpi, 50G acceleration and 650 ips maximum speed. KROM is a customizable mouse, you can change the covers, buttons and switches. In the package we find two covers, one short (blue) and one long (white), two pairs of buttons and sensors. Sets with thematic covers and buttons are available to match the new high-performance Cortek keyboards: Happy, Science, Ocean, Space and Quantum.

The connection is RF or cable.

### Step 1 Back cover detachable Cover posteriore staccabile




Thumb pressed at the back cover slot, then push back gently  
Premere con il pollice sulla fessura del cover posteriore poi spingere indietro delicatamente

### Step 2 Button detachable Bottone staccabile



Two fingers clasp at the buckle, then snap and pull up  
Stringere con due dita alla chiusura, poi scattare e tirare su'

### Step 3 Switch detachable Switch staccabile




Two fingers clasp the switch, gently pull up  
Stringere lo switch con due dita e sollevarlo delicatamente

## Informazioni generiche

Mouse gaming wireless customizzabile ad altissime prestazioni.


Il sensore e' il top di gamma di Pixart : il 3395 con 26000 dpi hardware, 50G di accelerazione e 650 ips di velocita' massime. KROM e' un mouse customizzabile, si possono cambiare i covers, i tasti e gli switches. Nella confezione troviamo due cover di cui uno corto (blu) e uno lungo (bianco), due coppie di bottoni e di sensori. Sono disponibili set con cover e bottoni tematici che si abbinano alle nuove tastiere Cortek ad alte prestazioni : Happy, Science, Ocean, Space e Quantum. La connessione e' RF o con cavo.

### Step 4 Button installation Installazione del pulsante



Align front buckle with mouse, then press back buckle into right position  
Allineare la chiusura anteriore con il mouse, quindi premere la chiusura posteriore nella posizione corretta

### Step 5 Back cover installation Installazione del cover posteriore



Align front and back buckle with mouse, then push forwarder gently to install the back cover  
Allineare la chiusura anteriore e posteriore con il mouse, poi spingere delicatamente piu' avanti per installare il coperchio posteriore